



แผ่นปิดแรงดันแนวตั้ง VABF-S3-2-L1D1-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 543601

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้าง | 18 mm |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 15407-1 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การวางโซนแนวตั้งแบบนิวเมติก | Shut-off for 1 |
| แรงดันใช้งาน | -0.9 bar...10 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 400 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ระดับการป้องกัน | IP65 NEMA 4 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 212 g |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงโซนแนวตั้ง | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |