


เมมเบรนแอร์ดรายเออร์ LDM1-D-MAXI-1000

หมายเลขชิ้นส่วน: 543666

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | แม็กซ์ |
| ซีรีส์ | D |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | เครื่องเป่าลมเมมเบรน |
| แรงดันใช้งาน | 3 bar...12.5 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 1000 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| การลดจุดแรงดันน้ำค้าง | 17 K |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...60 °C |
| อุณหภูมิปานกลาง | 2 °C...50 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 2 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2100 g |
| ประเภทของรีด | พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สังกะสีหล่อ |
| เปลือกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |