

หัวต่อเทอร์มินัล CPE10-PRS-1/4-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 543824

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขวาง | 16 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด | 5 |
| จำนวนสูงสุดของโซลันแรงดัน | 2 |
| แรงดันระเบิด | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิปานกลาง | -5 °C...50 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว | 1.2 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 275 g |
| บล็อกการเชื่อมต่อประเภทการติดตั้ง | มีรูทะลุ |
| ประเภทของวาล์วยึด | ด้วยเกลียวใน |
| ข้อต่อลม 1 | G1/4 |
| ข้อต่อลม 3 | G1/4 |
| ข้อต่อลม 5 | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |