

ชุด NECV-S1W37

หมายเลขชิ้นส่วน: 545974

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่ปฏิบัติการ	สำหรับขั้วต่อวาลวเชื่อมต่อแบบหลายพิน VTSA/VTSA-F. เท่านั้น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	180 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล	มุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	Sub-D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	37
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	37
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	3x สกรู M4
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	จับติดต่อ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	2 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1 kV
ขั้วต่อสายเคเบิล	M20x1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	5 mm...13 mm
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA