


# วาล์วนิรภัยสุญญากาศ ISV-M4

หมายเลขชิ้นส่วน: 545996

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M4
ความสามารถในการตัดออกของพัลส์	0.8 MPa 8 bar
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
อัตราการดูดที่ต้องการที่ -0.05 MPa (-0.5 บาร์, -7.25 psi)	1 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.5 g
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
ขอตอลม 1	M4
ขอตอลม 2	M4
ตัวกรองวัสดุ	บรอนซ์เผา
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด