


วาล์วนิรภัยสุญญากาศ ISV-M10

หมายเลขชิ้นส่วน: 545998

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M10
ความสามารถในการตัดออกของพัลส์	0.8 MPa 8 bar
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
อัตราการดูดที่ต้องการที่ -0.05 MPa (-0.5 บาร์, -7.25 psi)	2 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18 g
ประเภทของวัสดุ	ขึ้นสกรูได้
ขอตอลม 1	M10
ขอตอลม 2	M10
สปริงวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ตัวกรองวัสดุ	บรอนซ์เผา
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุลอย	POM