



โซลินอยด์วาล์ว MFHB-2-1/4-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 546064

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 บีด monostable
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
อัตราการไหลปกติ	600 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/4
แรงดันใช้งาน	ทางขดลวดแม่เหล็กต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก 2 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ที่นั่งจาน
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ระดับการป้องกัน	IP65
ความกว้างปรกติ	7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แมนนวลเทส	Detenting
เปลี่ยนเวลาปิด	23 ms
สลับเวลาเปิด	12 ms
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	575 g
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศออก 84	M5
ขอตอล 1	G1/4
ขอตอล 2	G1/4
ซิลวีสดู	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม อโนไดซ์