


# ผู้จัดจำหน่าย FCK-3-PK-4-N

หมายเลขชิ้นส่วน: 546066

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	3 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10 g
ข้อต่อลม 1	สำหรับจุกเสียบदानใน $\varnothing$ 4 มม. พร้อมน๊อตยูเนียน
ข้อต่อลม 2	สำหรับจุกเสียบदानใน $\varnothing$ 3 มม. พร้อมน๊อต
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด