


ผู้จัดจำหน่าย FCK-3-PK-9-N

หมายเลขชิ้นส่วน: 546068

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	28 g
ข้อต่อ 1	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมนอตยูเนียน
ข้อต่อ 2	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมนอต
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด