

# ทอลมพลาสติก PAN-12X1,75-NT

หมายเลขชิ้นส่วน: 546288

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| นอก Ø                                  | 12 mm   |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 64 mm   |
| Øภายใน                                 | 8.4 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 29 mm   |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับโซ่พลังงาน   |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| อนุญาต                                 | MOT   |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง  |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C  |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว               | 0.06 kg/m   |
| พอร์ทลม                                | ขอตอเส้นผ่านศูนย์กลางกลางภายนอก Ø 12 มม.                              |
| สี                                     | ธรรมชาติ  |
| ความแข็งผิ                             | D 55 +/-3   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุท่อ                               | TPE-A   |