

ท่อลมพลาสติก PAN-16X2-NT

หมายเลขชิ้นส่วน: 546289

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| นอก Ø | 16 mm |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 94 mm |
| Øภายใน | 12 mm |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 67 mm |
| คุณสมบัติของท่อ | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| อนุญาต | MOT |
| การจำแนกทางทะเล | ดูใบรับรอง |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน | B 013277 0506 00 |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30 °C...80 °C |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว | 0.092 kg/m |
| พอร์ทลม | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม. |
| สี | ธรรมชาติ |
| ความแข็งผิ | D 55 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | TPE-A |