

# วาล์วพื้นฐาน LOE-D-MIDI-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 546427

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า   |
|---|--|
| ขนาด                                      | Midi   |
| ซีรีส์                                    | D  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                         | แนวตั้ง +/- 5°   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                    | เครื่องพ่นหมอกมาตรฐานตามสัดส่วน                              |
| ความจุน้ำมันสูงสุด                        | 3,72 fl oz (US)  |
| ป้องกันถ่วง                               | กรงป้องกันโลหะ   |
| แรงดันใช้งาน                              | 0 psi...240 psi  |
| การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชันการไหลย้อนกลับ | 0,28 cfm   |
| อัตราการไหลปกติ                           | 193 cfm  |
| สื่อปฏิบัติการ                            | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม    | ไม่สามารถทาน้ำมันได้   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK           | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                      | 14 °F...140 °F   |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง                           | 14 °F...140 °F   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                            | 14 °F...140 °F   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                          | 17722 oz   |
| ประเภทของรีด                              | พร้อมอุปกรณ์เสริม  |
| วัสดุหมายเหตุ                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| เปลือกวัสดุ                               | PC   |