

# ตัวแปลง AD-1NPT-G1-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 546547

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	24.2 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 1	35 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 2	90 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	218.86 g
ข้อต่อ 1	เกลียวตัวผู้ 1 NPT
ข้อต่อ 2	เกลียวตัวเมีย G1
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลิโคน	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์