

ตัวแปลง AD-G3/4-3/4NPT-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 546550

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	18.3 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1	60 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 2	32 Nm
แรงบิดกระชับที่กำหนด	45 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	195.64 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G3/4
ข้อต่อลม 2	เกลียวตัวเมีย 3/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์