

# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S2-1S-N38-B-C1

หมายเลขชิ้นส่วน: 546763

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้าง                                      | 42 mm  |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                           | ISO 5599-2                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                     |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                             | ภายใน  |
| แรงดันใช้งาน                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                    | 110 V  |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 24 V   |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                             | 4 kV   |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                             | 2 A  |
| ระดับมลพิษ                                     | 3  |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป              |
| สื่อปฏิบัติการ                                 | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม         | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>NEMA 4<br>ในสภาพการติดตั้ง             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 371 g  |
| หน้าตัดการเชื่อมต่อ                            | 0.08 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>   |
| ประเภทของรัด                                   | มีรูทะลุ                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                             | อลูมิเนียมหล่อ                                 |