

โมดูลเอาต์พุต CP-A08-M12-EL-Z

หมายเลขชิ้นส่วน: 546924

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีเลย์	ทางเลือก: มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
จอแสดงผล LED	การวินิจฉัย 3 โมดูล การวินิจฉัย 8 ช่อง 8 สถานะช่อง
จำนวนเอาต์พุตสูงสุด	8
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	18 V...30 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสำหรับโหลดแรงดันไฟ DC	24 V
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันโหลด	ผ่านการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าโหลด (24VDC)
แรงดันโหลดกระเพื่อมตกค้าง	4 Vss
ผลลัพธ์ลักษณะ	IEC1131-T2
สวิตช์ลอจิกที่เอาต์พุต	PNP (สวิตช์บวก)
กระแสไฟสูงสุดต่อโมดูล	4 A
ช่องแยกไฟฟ้า - ช่อง	ไม่
ฟิวส์ป้องกัน (ไฟฟ้าลัดวงจร)	ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ภายในต่อกลุ่ม