

ตัวแปลง NEFC-M12G5-0.3-U1G5

หมายเลขชิ้นส่วน: 547432

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	ชั้นสกรูได้
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน M12x1 ปลั๊ก
ความยาวสายเคเบิล	0.3 m
การประกอบสายเคเบิล	4 x 0.34 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
วัสดุปลอกสาย	บริสุทธิ์
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลืองปิดทอง