


วาล์วไอเสียตัวน VBQF-U-G18-Q6

หมายเลขชิ้นส่วน: 547532

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาล์ว | การระบายลมออกอย่างรวดเร็ว |
| การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม | พร้อมตัวเก็บเสียง |
| ขอตอลม 1 | QS-6 |
| ขอตอลม 2 | G1/8 |
| ประเภทของรัด | ขันสกรูได้ |
| ชองระบายอากาศมาตรฐาน 0.6-→0 MPa (6-→0 บาร์, 87-→0 psi) | 1300 l/min |
| มาตรฐานอัตราการไหลความดัน 0.6-→0.5 MPa (6-→5 บาร์, 87-→72.5 psi) | 350 l/min |
| แรงดันใช้งาน | 0.5 บาร์...10 บาร์ |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ สังกะสีหล่อ |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| ความกว้างปรกติ | 5 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทานน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| คลาสสลิสรูม | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1 |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| ระดับความดันเสียง | 75 dB(A) |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 85.5 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวัสดุ | NBR |