


Semi-rotary drive DSM-40-270-P-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 547586

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
มุมลดทอน	2 deg
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...270 deg
มุมหมุน	0 deg...270 deg
การทำให้อยู่ในตำแหน่ง	แหวน/แผ่นกันกระแทกที่ยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปรับละเอียด	-6 deg
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ปีกหมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความถี่
แรงดันใช้งาน	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	2 Hz
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงตามแนวแกนสูงสุด	120 N
แรงรัศมีสูงสุด	350 N
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	20 Nm
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	0.035 kgm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2700 g
ประเภทของรั้ว	ด้วยเกลียวใน
พอร์ตลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เพล็กซ์วัสดุ	เหล็ก ชุบนิเกิล
ซิลิโคน	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียม