

# คาทริกเครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-14-L

หมายเลขชิ้นส่วน: 547700

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล                | 1.4 mm   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะฮีเจ็คเตอร์                      | คาเริ่มตัน<br>ปริมาณการดูดสูง                  |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...8 bar                                  |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | 6 bar  |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ   | 92.6 l/min                                     |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ    | 0.31 s   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทาน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 0 °C...60 °C                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3.75 g   |
| ซีลวัสดุ                               | NBR  |
| วัสดุของหัวจับ                         | ปอม  |
| วัสดุหัวฉีด                            | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด                           |