


วาล์วไอเสียตัวน VBQF-U-G14-Q8

หมายเลขชิ้นส่วน: 548002

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	การระบายลมออกอย่างรวดเร็ว
การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม	พร้อมตัวเก็บเสียง
ขอตอลม 1	QS-8
ขอตอลม 2	G1/4
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
ชองระบายอากาศมาตรฐาน 0.6-→0 MPa (6-→0 บาร์, 87-→0 psi)	2500 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลความดัน 0.6-→0.5 MPa (6-→5 บาร์, 87-→72.5 psi)	800 l/min
แรงดันใช้งาน	0.5 บาร์...10 บาร์
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ สังกะสีหล่อ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
ความกว้างปรกติ	7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทานน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
คลาสสลิสรูม	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
ระดับความดันเสียง	75 dB(A)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	232 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR