


โซ่คัพ DYSC-7-5-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 548012

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	7
ฮับ	5 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอน	5 mm
แรงกระแทกสูงสุด	300 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	2 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	12000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.01 J
แรงResetting	1.2 N
แรงแทรกต่ำสุด	10 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	17 g
ช่วงมวล	5 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง