

โซ่คัพ DYSW-5-8-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 548071

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	5
ฮับ	8 mm
การทำให้อเนกประสงค์	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	2 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอง	8 mm
แรงกระแทกสูงสุด	200 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	1.3 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	10000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.01 J
แรงResetting	0.9 N
แรงแทรกต่ำสุด	7.5 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
ชวงมวล	2 kg
ประเภทของรีด	พร้อมเนื้อลื่น
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง