


# ฝาครอบ CPX-M-AK-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 548753

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| กว้าง                                  | 30 มม.   |
| ความสูง                                | 58 มม.   |
| ระยะเวลา                               | 22 มม.   |
| อนุญาต                                 | UL94 V0  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 54 g   |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>IP67<br>ในสภาพการติดตั้ง<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C  |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -40 °C...70 °C   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ<br>ชุบนิเกิล                                 |
| ซิลวัสดุ                               | NBR  |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 5 - 90 %<br>ไม่ควบแน่น                                   |