


ฝาครอบ CPX-M-AK-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 548754

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	11.5 มม.
ความสูง	13 มม.
ระยะเวลา	49 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15 g
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียมหล่อ
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 90 % ไม่ควบแน่น