


# อินเทอร์เฟซไฟฟ้า VABE-S6-1LF-C-A4-E

หมายเลขชิ้นส่วน: 549042

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อินเทอร์เฟซ fieldbus	ซี็อกเก็ต M12 1 ตัว 4 ขา 1 คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา
จำนวนคอยล์โซลินอยลวาล์วสูงสุด	4
จำนวน Slave ต่ออุปกรณ์	1
จำนวนเอาต์พุตสูงสุด	4
จำนวนอินพุตสูงสุด	4
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกีดกัน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกีดกัน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	850 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	fieldbus
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ผ่านทาง CPX
ช่วงAddressing	1 ... 31 (0) การตั้งค่าโดยอุปกรณ์กำหนดแอดเดรสอินเทอร์เฟซ AS
การแยกแบบกัลวานิก อินเทอร์เฟซ Fieldbus	ออปโตคัปเปลอร์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลิโคน	NBR บรืสุทธิ
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ PA