

# โหนดมัลติพิน VABE-S6-LT-C-S6-R5

หมายเลขชิ้นส่วน: 549046

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ   |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด                 | 12 สำหรับวาล์วคอยดเดี่ยว<br>6 สำหรับวาล์ว bistable |
| กระแสไฟรวมสูงสุด                       | 10 A   |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                    | 24 V   |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | +/- 10 %   |
| ระดับความต้านทานการกักกรรอน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกักกรรอน                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>NEMA 4                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 760 g  |
| จำนวนการเชื่อมต่อไฟฟ้า                 | 6  |
| ระบบควบคุมไฟฟ้า                        | หลายขั้ว   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | 5 พิน<br>M12<br>ปลั๊ก                              |
| วัสดุหุ้ม                              | ปะ   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                     |