

โหนดมัลติพิน VABE-S6-LT-C-S10-R5

หมายเลขชิ้นส่วน: 549047

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	10 สำหรับวาล์วแบบไฮสเตรเบิล 20 สำหรับวาล์วโมโนสเตรเบิล
กระแสไฟรวมสูงสุด	10 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	790 g
จำนวนการเชื่อมต่อไฟฟ้า	10
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน M12 ปลั๊ก
วัสดุหุ้ม	ปะ
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ