

# หัวต่อเทอร์มินัล CPE14-PRS-3/8-3-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 550080

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	20 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	3
จำนวนสูงสุดของโซนแรงดัน	2
แรงดันระเบิด	5 MPa 50 bar 725 psi
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	23 °F...122 °F
อุณหภูมิโดยรอบ	23 °F...122 °F
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว	0,9 ft-lbf
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	9170 oz
บล็อกการเชื่อมต่อประเภทการติดตั้ง	มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1	3/8 NPT
ข้อต่อลม 3	3/8 NPT
ข้อต่อลม 5	3/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด