

# ทอลมพลาสติก PEN-16X2,5-GN

หมายเลขชิ้นส่วน: 551473

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	16 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	122 mm
Øภายใน	10.8 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	57.5 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงานสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนรอบสูง
เงื่อนไขการทดสอบท่อ	ความเหมาะสมของห่วงโซ่พลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
อนุญาต	MOT
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-] นำประปาตามประกาศผลิตภัณฑ์ <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...60 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.1029 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม.
สี	เขียว
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลียูรีเทน