


ปลั๊ก FBS-RJ45-PP-GS

หมายเลขชิ้นส่วน: 552000

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	30 มม.
ความสูง	72 มม.
ระยะเวลา	22 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
หมายเหตุอินเทอร์เฟซ fieldbus	PROFINET
ข้อกำหนดสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต	ประเภท: CAT.5 เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเดี่ยว: สูงสุด 1.6 มม. 0.13 - 0.36 มม. ² , 7 สาย 0.13 - 0.36 มม. ² , 1 สาย
การป้องกันการสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อม	PELV
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	5 มม...8 มม
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
ซีลวัสดุ	NBR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ชุบนิเกิลและชุบทอง