


# ชุดเกียร์ EMGA-120-P-G5-SAS-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 552197

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	120 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	100 mm
ฟันเฟือง	0.12 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	5:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	6500 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	195 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	1.53 kgcm <sup>2</sup>
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	312 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	98 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	12 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6000 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	120G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS