


ชุดเกียร์ EMGA-160-P-G3-SAS-140

หมายเลขชิ้นส่วน: 552200

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	160 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	140 mm
ฟันเฟือง	0.1 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	3:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	6500 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรงเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	400 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรงเกียร์	12.14 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	640 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	98 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	38 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18000 g
เอาต์พุตกรงเกียร์อินเทอร์เฟซ	160G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟซ	140A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS