

# ไกด์นำแสง SOOC-DS-C-M4-2-R15

หมายเลขชิ้นส่วน: 552842

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วิธีการวัด	เซ็นเซอร์โหมดกระจาย
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุขั้นต่ำ	0.1 mm
คู่มือแสง - คุณสมบัติพิเศษ	โคแอกเซียล
พิสัยการทำงาน	75 mm
อุณหภูมิโดยรอบ	-55 °C...70 °C
ขนาดหัว	M4
ความยาวของเส้นใย	2 m
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	15 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	2 Nm
นอก Ø	1.25 mm
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิเกิล
วัสดุนำแสง	วิชาพลศึกษา
ระดับการป้องกัน	IP66
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III