

# ชุดเบลโล่ DADB-S1-16-S10-50

หมายเลขชิ้นส่วน: 553399

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก ๘	22 mm
ขนาด	16
ช่วงยก	10 mm...50 mm
การต่อก้านลูกสูบ	23 mm
ออกแบบ	ทรงกลม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	Protective bellows kit พร้อมซองระบายอากาศ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
ความต้านทานของสื่อ	ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7 g
ประเภทของรั่ว	ด้วยหมุดเกลียว ด้วยเกลียวใน
พอร์ตลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ชิ้นส่วนดัดแปลงวัสดุ	เสริมแรง PA
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุสุบลม	NBR
สกรูตัววัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง