


# Mounting SAMH-G3-Q

หมายเลขชิ้นส่วน: 553569

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                            |
|--|-----------------------------------|
| ออกแบบ                                 | สำหรับสลีตประกอบ                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                    |
| ประเภทของรัด                           | มีรูทะลุ                          |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 3 Nm                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 10 g                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                    |