

# ทอลมพลาสติก PUN

หมายเลขชิ้นส่วน: 553573

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	3 mm...16 mm
Øภายใน	2 mm...11 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...30 bar
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
สี	สีฟ้า สีน้ำตาล สีเหลือง เขียว ธรรมชาติ สีแดง สีดำ เงิน สีฟ้าโปร่งแสง สีเหลืองโปร่งแสง สีเขียวโปร่งแสง สีแดงโปร่งแสง สีดำโปร่งแสง สีขาว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)