


# โซ่คัพ DYSC-16-18-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 553593

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ฮับ	18 mm
การทำใหหมาะต ำ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอน	18 mm
แรงกระแทกสูงสุด	2000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	25 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	50000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.16 J
แรงResetting	6 N
แรงแทรกต่ำสุด	60 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	210 g
ช่วงมวล	70 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง