

ท่อลมพลาสติก PAN

หมายเลขชิ้นส่วน: 553610

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก Ø | 4 mm...16 mm |
| Øภายใน | 2.5 mm...12 mm |
| โคมาตรฐาน | DIN 73378-PA12-PHL |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 bar...35 bar |
| อนุญาต | MOT |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน | B 013277 0506 00 |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำมันแร่ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -60 °C...100 °C |
| สี | สีฟ้า สีน้ำตาล สีเหลือง เขียว ธรรมชาติ สีแดง สีดำ เงิน สีขาว |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | PA12-P TPE-A |