

# ทอลมพลาสติก PAN-4X0,75-RT

หมายเลขชิ้นส่วน: 553924

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| นอก Ø                                  | 4 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 18 mm   |
| Øภายใน                                 | 2.9 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 12 mm   |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน   |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi   |
| อนุญาต                                 | MOT   |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C  |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว               | 0.006 kg/m  |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูเนียน<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม. |
| สี                                     | สีแดง   |
| ความแข็งฝั่ง                           | D 55 +/-3   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุท่อ                               | TPE-A   |