

# ทอลมพลาสติก PAN-6X1-GE

หมายเลขชิ้นส่วน: 553931

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	32 mm
Øภายใน	4 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	14 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.016 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อตยึดแน่น [สำเนา] สำหรับปลั๊กอินเกลียวขอต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเป็น 4-mm
สี	สีเหลือง
ความแข็งฝั่ง	D 55 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-A