

ทอลมพลาสติก PAN-12X1,75-GE

หมายเลขชิ้นส่วน: 553934

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	12 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	64 mm
Øภายใน	8.4 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	29 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.06 kg/m
พอร์ทลม	ขอตอเส้นผ่านศูนย์กลางกลางภายนอก Ø 12 มม.
สี	สีเหลือง
ความแข็งผิ	D 55 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-A