


# แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง VABF-S2-2-P1A3-N12

หมายเลขชิ้นส่วน: 555787

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	54 mm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การวางโซนแนวตั้งแบบนิวเมติก	การจ่ายแรงดันทางเลือกสำหรับ 1
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
แรงดันขาเข้า 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
อัตราการไหลปกติ	2800 l/min
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกักครอน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกักครอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	605 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงโซนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น
ขอลดลง 1	1/2 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ