


เทอร์มินัลstripline VABM-C8-12E-G14-4-M1

หมายเลขชิ้นส่วน: 557653

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-----------------------------------|
| ขวาง | 12 mm |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด | 4 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสลัก | 0.6 Nm |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง | 5 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 484 g |
| ขอตอลม 1 | G1/4 |
| ขอตอลม 3 | G1/4 |
| ขอตอลม 5 | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |