


เทอร์มินัลstripline VABM-C8-12E-G14-35-M1

หมายเลขชิ้นส่วน: 557684

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-----------------------------------|
| ขวาง | 12 mm |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด | 35 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสลัก | 0.6 Nm |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง | 5 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2060 g |
| ขอตอล 1 | G1/4 |
| ขอตอล 3 | G1/4 |
| ขอตอล 5 | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |