

ชื่อย่อ **EAMD-19-15-10-8X10**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 557998

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	10 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	8 mm
ขนาด	19
ความยาวรวม	15 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.445 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS