


วารสาร EAMB-16-7-8X15-8X10

หมายเลขชิ้นส่วน: 558034

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	8 mm
ขนาด	50
ความยาวระบุ	15 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.45 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20.2 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS