

# วารสาร EAMB-24-6-15X21-16X20

หมายเลขชิ้นส่วน: 558036

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	15 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	16 mm
ขนาด	80
ความยาวระบุ	21 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3.1 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	29 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	68 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS