


วารสาร **EAMB-34-6-25X26-23X27**
หมายเลขชิ้นส่วน: 558037

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	25 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	23 mm
ขนาด	120
ความยาวรวม	26 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	18.2 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	100 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	201 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS