

# ท่อลมพลาสติก PLN-16X2-SI

หมายเลขชิ้นส่วน: 558216

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| นอก Ø                                  | 16 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 95 mm  |
| Øภายใน                                 | 12 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 55 mm  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C  |
| อนุญาต                                 | MOT  |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลว ไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L   |
| คลาสคลีนรูม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1     |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C   |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว               | 0.082 kg/m   |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม.  |
| สี                                     | เงิน   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| วัสดุท่อ                               | โพลียูรีเทน  |